


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0010E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Έξοδοι

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
|--------------------|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...80 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |
|-------------------|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|------------|------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Υλικό κατασκευής | TPU διαφανής |
|------------------|--------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU, διαφανής |
|------------------------------|---------------|

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
|------------------------------|----------------------------|

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|                 | Λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

# E10170



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH042MSS0010E03

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



### Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :  
BN = Καφέ  
BK = μαύρο  
BU = Μπλε