
E10195

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAG030--S0005E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας		III
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	17 x 8 x 25
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR




E10195

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAG030--S0005E03

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε