


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGG030--S0002E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC/DC |
| Βαθμός προστασίας    | III        |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Διαστάσεις [mm]              | 8 x 8 x 30 |
| Υλικό κατασκευής             | PUR        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR        |

## Παρατηρήσεις


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm)

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR




# E10207



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGG030--S0002E03

### Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | Καφέ             |
| BU = | μαύρο            |
|      | Μπλε             |