


E10215



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0005A02

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC / < 300 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm] 15 x 15 x 43

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm




E10215



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0005A02

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο

WH = λευκό

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου