


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 250 AC/DC
----------------------	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 68
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	15 x 15 x 47
-----------------	--------------

Υλικό κατασκευής	PUR
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
------------------------------	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος




E10252



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0005A03

Σύνδεση



BN =
BK =
BU =

Χρώματα κλώνων :
Καφέ
μαύρο
Μπλε