E10259

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH040PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11508

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...55 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	18 x 18 x 46
Υλικό κατασκευής		PBT
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PA
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E10259

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH040PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA

Σύνδεση