


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλκόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλκόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά
υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

18 x 54 x 82

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU

Αριθμός θυρών κυτίου
διακλάδωσης

4



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H055MSS0010H07

Σχεδίαση κονέκτορα

M12

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

Χρώματα κλώνων :
Καφέ
Μπλε
Πράσινο
πράσινο/κίτρινο
Γκρι
Λευκό
Κίτρινο