


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAG032--S0010A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής

TPU διαφανής

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU, διαφανής

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου
λειτουργία

1 x LED, Κίτρινο

1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E10289



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAG032--S0010A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Κουμπωτή σύνδεση



Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
	Μπλε