


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-15...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	18 x 54 x 82
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		4

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Κυτία διακλάδωσης


ZDO4H045MSS0,03A07

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο