


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0002F03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E10915

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 15 x 15 x 43 |
|------------|------|--------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Υλικό κατασκευής |  | TPU |
|------------------|--|-----|

|                              |  |     |
|------------------------------|--|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | TPU |
|------------------------------|--|-----|

|                              |  |                                        |
|------------------------------|--|----------------------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση |
|------------------------------|--|----------------------------------------|

## Παρατηρήσεις



|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGH040MSS0002F03

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολητική επίστρωση;  
Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

**Σύνδεση**

BN =

BK =

BU =

Χρώματα κλώνων :

Καφέ

μαύρο

Μπλε