

# E10295




## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0002F03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: E10909



### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC / < 300 DC

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

### Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm] 27 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, Με αντικολητική επίστρωση

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), Πορτοκαλί, Ø 5 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλειδίωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολητική επίστρωση; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

# E10295




## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0002F03



### Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ  
BK = μαύρο  
BU = Μπλε

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: E10909