

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032MSS0010A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Βαθμός προστασίας		III

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	17 x 10 x 26
Υλικό κατασκευής		TPU διαφανής
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU, διαφανής
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10299



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032MSS0010A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε