


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0002A04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC001

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		TPU
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10302



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0002A04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό