


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTA040MSSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11505

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PBT
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10346



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTA040MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

