


# E10376



## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC

### Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση PNP

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

### Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος

### Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Πράσινο  
λειτουργία 1 x LED, Κίτρινο

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



# E10376




## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου