


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSN0020A04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή

επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Κατάταξη ασφαλείας

Μεγ. αυτοχωρητικότητα

[nF]

0,196

Μεγ. αυτεπαγωγή

[μH]

4

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 43

Υλικό κατασκευής

TPU Μπλε

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU, Μπλε

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Κατά τη χρήση θηλυκών κονεκτόρων σε χώρους με προστασία από έκρηξη (ATEX) ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την καλωδίωση.

Οι απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονισμών εγκατάστασης πρέπει να υιοθετηθούν απολύτως από το χρήστη, με δική του ευθύνη.

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGH040MSN0020A04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 20 m, PUR / PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Μπλε; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

**Σύνδεση**

Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό