




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0010A02

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm




E10394



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0010A02

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο

WH = λευκό

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου