
# E11454

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




| | | |
|---|---|---|
| **Εφαρμογή** | | |
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη | | Ναι |
| **Ηλεκτρικά δεδομένα** | | |
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό | [A] | 3 |
| **Συνθήκες περιβάλλοντος** | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...85 |
| Βαθμός προστασίας | | IP 68 |
| **Μηχανικά δεδομένα** | | |
| Υλικό κατασκευής | | PUR |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | | PUR |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
| **Παρατηρήσεις** | | |
| Τμχ συσκευασίας | | 1 τμχ |

# E11454

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm




### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Σύνδεση




### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

