



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032VAS0025E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

18 x 10 x 28

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου

1 x LED, Κίτρινο

λειτουργία

1 x LED, Πράσινο



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032VAS0025E03

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 25 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);

Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο

BN = Καφέ

BU = Μπλε