


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

28,6

Διαστάσεις

[mm]

30 x 18 x 35

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου
λειτουργία

1 x LED, Κίτρινο

1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E11510



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOAH042MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

