


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS



## Εφαρμογή

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                 |

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | 10...30 DC |
| Βαθμός προστασίας              | III        |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3          |

## Έξοδοι

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
|--------------------|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 68    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Βάρος [g]                    | 56,2                       |
| Υλικό κατασκευής             | PUR                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|                 | λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm




## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Buchse



## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm