


Διανομέας Υ

Safety splitter box



Εφαρμογή

Σχεδίαση

Τ-εξάρτημα για ψευδοσειριακή σύνδεση αισθητήρων ασφαλείας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	31,4
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Διανομέας Υ

Safety splitter box

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος