




Αρσενικός κονέκτορας με αντίσταση τερματισμού για
δίκτυο CAN

SSTGH050ZDAFKPG




Εφαρμογή	
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή	Δίκτυο CAN
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 68
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	8,39
Διαστάσεις [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Η αντίσταση τερματισμού για το δίκτυο CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένη στον M12 κονέκτορα.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

**Αρσενικός κονέκτορας με αντίσταση τερματισμού για
δίκτυο CAN**

SSTGH050ZDAFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: ...0,6 Nm

**Σύνδεση**