


Τ διανομέας

T SPLITTER M12/2XUS



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	3
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	39,7
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παραελκόμενα

Παραεχόμενα εξαρτήματα		Πώματα προστασίας: 1
------------------------	--	----------------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Τ διανομέας

T SPLITTER M12/2XUS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος