


E11645



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAO140MSS0002B11



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	197,2
Διαστάσεις	[mm]	45 x 20 x 49
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAO140MSS0002B11

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	Ελεύθερο
U:	Ελεύθερο
	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο
RD =	Κόκκινο