


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδα

AVDAA031PLS0005H03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

< 24 AC/DC

Προστασία υπέρτασης

Ναι; (VDR)

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

256,3

Διαστάσεις [mm]

28,5 x 29,5 x 47

Υλικό κατασκευής

PP; FKM

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PP / FPM

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου

1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας


AVDAA031PLS0005H03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PP / FPM



Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
 BU = Καφέ
 GN/YE = Μπλε
 πράσινο/κίτρινο