


Χύμα καλώδιο

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...90

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

3127

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής
5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 5 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 100 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP