


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSN0005A04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή

επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

27 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Κατά τη χρήση θηλυκών κονεκτόρων σε χώρους με προστασία από έκρηξη (ATEX) ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την καλωδίωση.

Οι απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονισμών εγκατάστασης πρέπει να υιοθετηθούν απολύτως από το χρήστη, με δική του ευθύνη.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E11694



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH040MSN0005A04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
GY =	Καφέ
WH =	Γκρι
	Λευκό