


Τ διανομέας

Y-splitter/STM12/2xUS



Εφαρμογή

Σχεδίαση

για αισθητήρες πίεσης PNI

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	3
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	38
Υλικό κατασκευής		PUR

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	προσανατολισμό κονέκτορες A / B κατακόρυφα (για κατακόρυφο αισθητήρα)
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Τ διανομέας

Y-splitter/STM12/2xUS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

