


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 125 AC/DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

30,9

Διαστάσεις

[mm]

35 x 20 x 30

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH050MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

