


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά
υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H050MSS0010H11

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4
Σχεδίαση κονέκτορα	M12

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο