

# E11728




## Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: EBC003



### Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

10

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

## Κυτία διακλάδωσης


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Μηχανικά δεδομένα	
Διαστάσεις [mm]	28 x 60 x 118
Υλικό κατασκευής	TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4
Σχεδίαση κονέκτορα	M12


Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής


Κονέκτορας: 4 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

# E11728



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: EBC003