


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK120MSS0015H12



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 63 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

2055

Διαστάσεις

[mm]

51 x 26 x 70

Υλικό κατασκευής

PUR μαύρο

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAK120MSS0015H12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	GY/PK
6	RD/BU
7	WH/GN
8	BN/GN
9	BU
10	
11	BN
12	YE/GN

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο