




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK190MSS0005H19



| Εφαρμογή                                |                                                        |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό                | Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |                              |
| Ηλεκτρικά δεδομένα                      |                                                        |                              |
| Τάση λειτουργίας                        | [V]                                                    | < 63 AC/DC                   |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό              | [A]                                                    | 8                            |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                  |                                                        |                              |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος               | [°C]                                                   | -25...80                     |
| Βαθμός προστασίας                       |                                                        | IP 67                        |
| Μηχανικά δεδομένα                       |                                                        |                              |
| Βάρος                                   | [g]                                                    | 1165                         |
| Διαστάσεις                              | [mm]                                                   | 51 x 26 x 70                 |
| Υλικό κατασκευής                        |                                                        | PUR μαύρο                    |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος            |                                                        | PUR                          |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης            |                                                        | Ορείχαλκος, επινικελωμένος   |
| Ροπή σύσφιξης                           | [Nm]                                                   | 2                            |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |                                                        | Ναι                          |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές                  | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου |
|                                         | Ταχύτητα διέλευσης                                     | μεγ. 2 m/s                   |
|                                         | Κύκλοι κάμψης                                          | > 500000                     |
|                                         | Τάνυση στρέψης                                         | ± 30 °/m                     |
| Παρατηρήσεις                            |                                                        |                              |
| Τμχ συσκευασίας                         |                                                        | 1 τμχ                        |

# E11745



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAK190MSS0005H19

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK190MSS0005H19

## Σύνδεση

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| GN = | Πράσινο          |
| GY = | Γκρι             |
| PK = | Ροζ              |
| RD = | Κόκκινο          |
| VT = | Μωβ              |
| WH = | Λευκό            |
| YE = | Κίτρινο          |