




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK190MSS0010H19



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 63 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	8
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	2239
Διαστάσεις	[mm]	51 x 26 x 70
Υλικό κατασκευής		PUR μαύρο
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	2
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 2 m/s
	Κύκλοι κάμψης	> 500000
	Τάνυση στρέψης	± 30 °/m
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAK190MSS0010H19

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK190MSS0010H19

Σύνδεση

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο