



# E11774



## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH050MSSFPG



### Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

### Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

### Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Βαθμός προστασίας

IP 68

### Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

29,9

Διαστάσεις

[mm]

20 x 20 x 46

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH050MSSFKPG

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



### Σύνδεση

