


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH080MSS0010C08

Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

< 30 AC / < 36 DC

Βαθμός προστασίας

III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

682,5

Διαστάσεις [mm]

28 x 15 x 38

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH080MSS0010C08

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 6,2 mm, θωρακισμένο; 8 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Σύνδεση



Χρώματα κατά DIN EN 60947-5-2

Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
OG =	Πορτοκαλί
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση