


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGH040VASFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVF565

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

26

Διαστάσεις

[mm]

20 x 20 x 54

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOGH040VASFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Επαφές: επίχρυσες;
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Σύνδεση

