


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...30 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4; (...40 °C)

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

26,4

Διαστάσεις [mm]

38 x 20 x 36

Υλικό κατασκευής

PBT; PA διαφανής

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

5, διαφανής

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου
λειτουργία

1 x LED, Κίτρινο

1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOAH042VASFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4...6 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: 5, διαφανής; Κλείδωμα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Σύνδεση

