


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 24 AC/DC

Προστασία υπέρτασης δίοδος καταστολής αιχμών

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 183,5

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων λειτουργία 1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**

Καλώδιο: 3 m, PUR / PVC, Χωρίς αλογόνο; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: Ορείχαλκος επινικελωμένος

