


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδα

AVDAB031PLS0010H03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 24 AC/DC

Προστασία υπέρτασης

Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

490

Διαστάσεις

[mm]

28,5 x 24 x 49

Υλικό κατασκευής

PP; FKM

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PP / FPM

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου

1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E11992



Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

AVDAB031PLS0010H03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PP / FPM; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN/YE =	Μπλε
	πράσινο/κίτρινο