


Καλώδιο σύνδεσης

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 24 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 46,5

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

