


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK120MSS0014B12

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	51 x 26 x 58
-----------------	--------------

Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος
------------------	---------------------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 14 m, PUR, μαύρο, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E11016



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAK120MSS0014B12

Σύνδεση