


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...80


Βαθμός προστασίας

IP 67



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4H059MSS0010H11

Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	TPU	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4	
Σχεδίαση κονέκτορα	M12	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο; 8 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκαπής		
Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm		
		

Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN =	Μπλε
GY =	Πράσινο
PK =	Γκρι
RD =	Ροζ
WH =	Κόκκινο
YE =	Λευκό
	Κίτρινο