


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...100

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

43,7

Διαστάσεις

[mm]

59 x 29 x 38,5

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOAL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

