




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
 BN = Καφέ
 BU = Μπλε
 WH = Λευκό

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος