


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030VAS0005E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	17 x 10 x 26
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Παρατηρήσεις



Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAF030VAS0005E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

**Σύνδεση**

BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε