


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040MSS0002E04STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...70 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Υλικό κατασκευής             | TPU                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040MSS0002E04STGH040MSS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

