


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS0005X03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11239

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PBT; PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	5
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAF030MSS0005X03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: 5; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε