



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH050MSS0010H05

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 42

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα


ASTGH050MSS0010H05

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο